

# TECAPEEK CMF white - 切削加工用プラスチック素材

## プラスチックの種類

PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)

## 色

白色 不透明

## 密度

1.65 g/cm<sup>3</sup>

## フィラー・添加剤

セラミック

## 主な特徴

- 良好な切削加工性
- 寸法安定性に優れる
- 高い強度
- 高い剛性
- 熱膨張が小さい
- バリの発生が少ない
- 良好な荷重撓み温度(DTUL、HDT)
- 大変良好な熱安定性

## 使用分野

- 半導体産業
- エレクトロニクス
- メカニカル・エンジニアリング
- 真空テクノロジー

機械特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
引張弾性率	1mm/min	5500	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
引張強度	50mm/min	105	MPa	DIN EN ISO 527-2	
引張降伏強度	50mm/min	102	MPa	DIN EN ISO 527-2	
引張降伏伸度	50mm/min	3	%	DIN EN ISO 527-2	
引張破断伸度	50mm/min	4	%	DIN EN ISO 527-2	
曲げ強度	2mm/min, 10 N	170	MPa	DIN EN ISO 178	2)
曲げ弾性率	2mm/min, 10 N	5500	MPa	DIN EN ISO 178	
圧縮強度	1% / 2% 5mm/min, 10 N	25 / 46	MPa	EN ISO 604	3)
圧縮弾性率	5mm/min, 10 N	4300	MPa	EN ISO 604	4)
シャルピー衝撃強度	最大: 7.5 J	65	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	5)
ボール圧入硬度		286	MPa	ISO 2039-1	6)
熱特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
ガラス転移点		151	°C	DIN 53765	1)
融点		339	°C	DIN 53765	
使用温度	短期	300	°C		2)
使用温度	長期	260	°C		
線膨張係数(CLTE)	23-60°C 流れ方向	5	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
線膨張係数(CLTE)	23-100°C 流れ方向	5	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
線膨張係数(CLTE)	100-150°C 流れ方向	6	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
比熱		1.0	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
熱伝導率		0.38	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
電気特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
表面電気抵抗	銀電極、23°C、湿度12%	10 <sup>14</sup>	Ω	DIN IEC 60093	1)
体積固有抵抗値	銀電極、23°C、湿度12%	10 <sup>14</sup>	Ω*cm	DIN IEC 60093	2)
絶縁破壊強度	23°C、湿度50%	57	kV/mm	ISO 60243-1	2)
耐トラッキング性(CTI)	白金電極、23°C、湿度50%、溶液A	175	V	DIN EN 60112	
その他の諸特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
吸水率	24時間/96時間 (23°C)	0.02 / 0.03	%	DIN EN ISO 62	1)
熱水耐性・耐アルカリ性		+	-	-	2)
耐候性		-	-	-	3)
難燃性(UL94)	相当	V0		DIN IEC 60695-11-10;	4)

→ ピクトレックス社製のPEEKのみを使用しています

エンズィンガー社が提供する情報は、発行日時時点での技術情報ならびに知識に基づくものであり、当社の製品とその加工品に適用されます。本資料の情報およびデータは、耐薬品性、製品品質および商品性を法的に保証するものではありません。本製品を医療用あるいは歯科インプラントに使用することを禁じます。弊社は、既存の商用特許を遵守します。本資料の値は代表値であり、最小値でも最大値でもありません。あくまで素材を選ぶ際の比較のためのもので、一般的な分布をともって観察されるものであり、保証値ではありません。そのため、本資料の値を製品規格値として使用することはできません。特に断りのない限り、特定の形状の押出成形品(直径40~60mmの丸棒: DIN EN 15860規格に準拠)から切削加工した試験片を用いた試験結果です。切削加工用素材の特性値は、成形品の形状に依存し、流動配向の影響を受けます(特にガラス・炭素繊維強化グレード)。よって、お客様の責任において各種試験を実施なされた上でご判断いただく必要があります。本資料に記載された情報は、定期的に再測定するものであり、当サイトwww.ensinger-online.comにて最新の情報を入手することができます。