

TECAPEEK MT XRO blue - 절삭 가공용 반제품

화학적 명칭

PEEK (폴리 에테르 에테르 케톤
(Polyetheretherketone))

색상

블루 블루명

밀도

1.39 g/cm³

보강제

황산 바륨 (barium sulfate)

주요 특징

- 높은 크리프 저항성
- 블루명 x-ray
- 우수한 내화학성
- 우수한 슬라이드성 및 내마모성
- 높은 에너지 방사선에 대한 내성
- 매우 우수한 응력균열 저항성
- 가수분해 및 고온증기기에 대한 내성
- 매우 우수한 살균성

적용분야

- 의료 기술
- 식품 기술
- 기계 공정

기계적특성

조건	측정값	단위	기준	주석
인장 강도	50mm/분	120	MPa	DIN EN ISO 527-2
탄성률(인장 시험)	1mm/분	4500	MPa	DIN EN ISO 527-2 1)
파단신율	50mm/분	10	%	DIN EN ISO 527-2
충격 강도 (샤르피)	최대 7,5J	n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU 2)
노치 충격 강도 (샤르피)	최대 7,5J	5.7	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA

열적특성

조건	측정값	단위	기준	주석
용융 온도	342	°C	DIN 53765	
사용 온도	단기	300	°C	- 1)
사용 온도	장기	260	°C	-

→ TECAPEEK 제품은 Victrex®PEEK 폴리머를 기본으로 합니다.

여기에는 기술된 정보와 내용은 당사의 최근 기술지식이 반영된 것이며, 당사의 제품과 적용분야에 대해 설명하고 있습니다. 이 내용들은 제품의 내화학성, 품질 및 가공성에 대해 법적으로 보장하지 않으며, 또한 당사의 제품들은 의료용 및 치과 임플란트용으로 사용되지 않고, 기존의 산업특허 사항을 준수합니다. 해당 수치값과 정보는 소재 선택을 위해 비교목적으로 사용되는 지침값으로 최소값 또는 최대값은 없습니다. 이 수치값은 제품특성에 대한 일반적인 허용범위 내의 값이며, 보증된 값이 아닙니다. 따라서 이 수치값을 특정 목적을 위해 사용에서는 안됩니다. 특별히 명시되지 않는 한, 이 수치값들은 기준 치수(일반적으로 DIN EN 15860에 따른 직경 40-60mm의 봉재)로 기공된 압출 시편 사이즈를 테스트해서 얻은 결과치입니다. 반제품의 특성은 치수 및 유리섬유와 같은 보강제의 반향성(보강제품)에 따라 달라지므로, 특정상황에 맞는 테스트를 거친후 사용하기를 권장합니다. 따라서 고객은 최종 제품의 품질 및 적합성에 대해 전적으로 책임이 있으며, 사용 전 용법과 가공에 대한 테스트를 거쳐야 합니다. 당시는 물성표내의 수치들은 주기적으로 검토하고 있으며, 최신 업데이트는 www.ensingerplastics.com에서 확인할 수 있으며, 기술변경은 제한됩니다.

날짜: 2017/03/30

버전: AB