

TECACOMP PP ID grey 1052957 - Compounds

Chemische Bezeichnung

PP (Polypropylen)

Farbe

grau

Dichte

1,25 g/cm³

Zusätze

detektierbarer Füllstoff

Hauptmerkmale

- metalldetektierbar
- röntgendetektierbar
- Erklärung zum Lebensmittelkontakt nach FDA und EU 10/2011 auf Anfrage

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zugfestigkeit		15	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Zug-Elastizitätsmodul		1100	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Bruchdehnung (Zugversuch)		90	%	DIN EN ISO 527-1	
Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Glasübergangstemperatur		- 8	°C	-	1) (1) Literaturwert
Schmelztemperatur		165	°C	-	2) (2) Literaturwert
Einsatztemperatur	dauernd	100	°C	-	3) (3) Literaturwert
Einsatztemperatur	kurzzeitig	130	°C	-	4) (4) Literaturwert
Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
spezifischer Oberflächenwiderstand		10 ¹⁴	Ω	DIN EN 61340-2-3	
spezifischer Durchgangswiderstand		10 ¹²	Ω*m	DIN EN 61340-2-3	
Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Detektierbarkeit	induktiv		mm Al	-	1) (1) metalldetektierbar
Detektierbarkeit	4 x 4 x 4 mm		mm Al	-	2) (2) röntgendetektierbar
Verarbeitungsschwindigkeit	längs	1,5	%	DIN EN ISO 294-4	
Verarbeitungsschwindigkeit	quer	1,4	%	DIN EN ISO 294-4	
Schmelze-Massefließindex (MFI)	230 °C / 2,16 kg	20	g/10 min	DIN EN ISO 1133	
Verarbeitungsparameter	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Verarbeitungstemperaturen		200 - 260	°C	-	
Werkzeugtemperatur		40 - 100	°C	-	

→ Dieser Werkstoff kann thermoplastisch unter Berücksichtigung der üblichen technischen Regeln verarbeitet werden. Die oben genannten Angaben beziehen sich ausschließlich auf das Spritzgießverfahren.

→ Nachdruck und Einspritzgeschwindigkeit sollten der Bauteilgeometrie entsprechend angepasst werden. Die optimale Verarbeitungstemperatur hängt von der jeweiligen Geometrie des Formteils ab und kann von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein.

Vortrocknen	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zulässiger Restfeuchtegehalt		< 0,1	%	-	
Trocknungstemperatur		70 - 100	°C	-	
Trocknungsdauer		2	h	-	

→ Zur Erzielung optimaler mechanischer Eigenschaften ist ein Vortrocknen des Materials mit den oben genannten Parametern zu empfehlen.

→ Information zur Lagerung und Haltbarkeit: Die Lagerung des Granulates hat in trockenen, normal temperierten Räumen und in geschlossenen Gebinden zu erfolgen. Bei feuchteempfindlichen Materialien muss das Granulat luftdicht verschlossen werden. Ein Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung muss gewährleistet sein. Das Granulat unterliegt normalerweise bei Beachtung der Vorgaben keiner Lagerfähigkeitsbeschränkung. Es kann jedoch ggf. Zusatzstoffe enthalten, die die Lagerfähigkeit einschränken können.

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- und oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte an spritzgegossenen Prüfkörpern in "spritzfrischem" Zustand ermittelt. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, die aktuellen Stände finden Sie unter ensingerplastics.com. Technische Änderungen vorbehalten.