

TECAPEEK MT yellow - 切削加工用プラスチック素材 (丸棒、板材、チューブ)

プラスチックの種類

PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)

色

薄黄色 不透明

密度

1.38 g/cm³

主な特徴

- 高い耐クリープ性
- 大変良好な耐薬品性
- 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
- 良好な滑り性と摩耗特性
- 大変良好なストレスクラック耐性
- 耐加水分解性・加熱蒸気耐性
- 良好な切削加工性
- 大変良い殺菌処理耐性

使用分野

- 食品
- 医療技術
- メカニカル・エンジニアリング

機械特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
引張強度	50mm/min	113	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) 引張試験片タイプ1b
引張弾性率	1mm/min	4400	MPa	DIN EN ISO 527-2	1) (2) 曲げ試験：標準試験片、支点間距離64mm
引張降伏強度	50mm/min	113	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) 試験片：10×10×10mm
引張降伏伸び	50mm/min	5	%	DIN EN ISO 527-2	(4) 試験片：10×10×50mm、歪み0.5～1%の圧縮弾性率
引張破断伸び	50mm/min	10	%	DIN EN ISO 527-2	(5) シャルピー衝撃試験：標準試験片、支持台間距離64mm、n.b.=破壊せず(not broken)
曲げ強度	2mm/min, 10 N	169	MPa	DIN EN ISO 178	2)
曲げ弾性率	2mm/min, 10 N	4300	MPa	DIN EN ISO 178	
圧縮強度	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	17/35/90	MPa	EN ISO 604	3)
圧縮弾性率	5mm/min, 10 N	3400	MPa	EN ISO 604	4)
シャルピー衝撃強度	最大：7.5 J	n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)
ノッチ付き シャルピー衝撃強度	最大：7.5 J	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
ショア硬度	D	89		DIN EN ISO 868	

熱特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
ガラス転移点		151	°C	DIN 53765	1) (1) 文献値
融点		341	°C	DIN 53765	2) 文献値。実際の使用に実際の使用に際し、必ず試験をして下さい。
使用温度	短期	300	°C		2)
使用温度	長期	260	°C		
線膨張係数(CLTE)	23-60°C 流れ方向	5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
線膨張係数(CLTE)	23-100°C 流れ方向	5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
線膨張係数(CLTE)	100-150°C 流れ方向	7	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
比熱		1.1	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
熱伝導率		0.28	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	

電気特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
表面抵抗率		10 ¹⁴	Ω	-	
体積抵抗率		10 ¹⁴	Ω*cm	-	

その他の諸特性	測定条件	値	単位	規格	注釈
吸水率	24時間/96時間 (23°C)	0.02 / 0.03	%	DIN EN ISO 62	1) (1) 50mmφ、13mm厚 (2) +:良好な耐性
熱水耐性・耐アルカリ性		+	-	-	2) (3) -:ほとんど耐性はない
耐候性		-	-	-	3) (4) UL(イエローカード)には記載されていない。
難燃性(UL94)	相当	V0		DIN IEC 60695-11-10;	4)

→ ビクトレックス社製のPEEKのみを使用しています

エンシンガー社が提供する情報は、発行日時点での技術情報ならびに知識に基づくものであり、当社の製品とその加工品に適用されます。本資料の情報およびデータは、耐薬品性、製品品質および商品性を法的に保証するものではありません。本製品を医療用あるいは歯科インプラントに使用することを禁じます。弊社は、既存の商用特許を遵守します。本資料の値は代表値であり、最小値でも最大値でもありません。あくまで素材を選ぶ際の比較のためのもので、一般的な分布をともなって観察されるものであり、保証値ではありません。そのため、本資料の値を製品規格値として使用することはできません。特に断りのない限り、特定の形状の押出成形品(直径40~60mmの丸棒:DIN EN 15860規格に準拠)から切削加工した試験片を用いた試験結果です。切削加工用素材の特性値は、成形品の形状に依存し、流動配向の影響を受けます(特にガラス・炭素繊維強化グレード)。よって、お客様の責任において各種試験を実施なされた上でご判断いただく必要があります。本資料に記載された情報は、定期的に再測定するものであり、当サイトwww.ensinger-online.comにて最新の情報を入手することができます。